

# Бесконтактные Автоматические Корзины

для мусора и санитарных отходов

Сенсорная  
технология


**Проведите рукой у крышки  
и корзина откроется!**

Проведите рукой на расстояние около 20 см от крышки для активации сенсора и открытия корзины. Крышка автоматически закрывается через 4 секунды после открытия.

Открывается  
и закрывается  
автоматически

Корзина доступна в стальной (33 л)  
и пластиковом (26 л) исполнении:

Стальная  
корзина



Автоматическая  
корзина  
**SLD-6-33L**  
Артикул **79452**

Пластиковая  
корзина



Автоматическая  
корзина  
**SLD-5-26L**  
Артикул **79453**



**SARAYA**

## Особенности автоматических корзин

### Бесконтактная сенсорная технология

Мусорные и санитарные контейнеры являются одним из основных мест обитания болезнетворных бактерий. Бесконтактная сенсорная технология позволяет избежать прямого контакта с корзиной при утилизации отходов. Проведите рукой у крышки для активации сенсора и открытия корзины. Крышка автоматически закроется через 4 секунды после открытия.



Передняя панель крышки

Выключатель

### Кнопки механической активации

Корзины можно открыть или закрыть механическим образом при нажатии кнопок "Открыть" или "Закрыть", расположенных на передней панели крышки. Общий выключатель корзины при этом должен находиться в положении "On".

### Четырех батареек класса AA хватает на 3 месяца работы корзины при 20 срабатываниях в день

\*Батарейки не входят в комплект

### Фиксирующее кольцо для пакетов

Специальное кольцо, входящее в комплект, предназначено для надежной фиксации мусорных пакетов внутри корзины.

\*Мусорные пакеты не входят в комплект



Избегайте попадания жидкостей или воды на сенсорный блок передней панели крышки корзины

### Спецификация

| Название     | Бесконтактная автоматическая корзина                                 |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Код          | SLD-6-33L                                                            | SLD-5-26L                                                |
| Объем        | 33 л                                                                 | 26 л                                                     |
| Размеры      | Ø325 мм x В 510 мм x (Вн. Ø310 мм)                                   | Ø325 мм x В 500 мм x (Вн. Ø310 мм)                       |
| Вес          | 2.6 кг                                                               | 2.0 кг                                                   |
| Материалы    | Крышка.....АБС пластик<br>Корпус.....сталь                           | Крышка..... АБС пластик<br>Корпус..... ПП (полипропилен) |
| Назначение   | Бесконтактная автоматическая корзина для мусора и санитарных отходов |                                                          |
| Питание      | Четыре пальчиковых батарейки класса AA (не входят в комплект)        |                                                          |
| Производство | Китай                                                                |                                                          |

### Внешние размеры



SLD-6-33L

SLD-5-26L

размер:  
мм

| Название                                                      | Артикул | Размеры                   |          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
|                                                               |         | Корзина – Ø x В (мм)      | Вес (кг) |
|                                                               |         | Упаковка – Д x Ш x В (мм) | Вес (кг) |
| Бесконтактная стальная автоматическая корзина<br>SLD-6-33L    | 79452   | 325 x 510                 | 2.6      |
|                                                               |         | 350 x 350 x 550           | 3.3      |
| Бесконтактная пластиковая автоматическая корзина<br>SLD-5-26L | 79453   | 325 x 500                 | 2.0      |
|                                                               |         | 350 x 350 x 550           | 2.5      |



### Предупреждение

- Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Избегайте попадания жидкости на сенсорный блок передней панели крышки корзины.